


# Balgcilinder EBS-100-105

Artikelnummer: 193795

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect, geschikt voor kleine inbouwruimtes.  
Terugkerende slagbewegingen mogen enkel onder een minimale druk van 0,9 bar gebeuren. Dit laat het juist oprollen van de rolbalg toe (gevaar voor beschadiging van het membraan).

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Vereiste inbouwdiameter	115 mm
Slag	105 mm
Maximale hoogte uit	200 mm
Max. kantelhoek	15 deg
Max. offset	10 mm
Minimale inbouwhoogte	95 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0,9 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht geoliede perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	450 N
Productgewicht	500 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G3/8
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie balg	CR