

# vlakke portaalmanipulator EXCH-60-

Artikelnummer: 1939785

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	60
Inbouwpositie	loodrecht horizontaal
Constructieve opbouw	Oppervlakteportaal
Werkdruk	$\leq 8$ bar
Max. versnelling, horizontaal	50 m/s <sup>2</sup>
Max. versnelling, verticaal	30 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid, horizontaal	5 m/s
Max. snelheid, verticaal	3 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,1$ mm
Inschakelduur	100 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-machinerichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor machines
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 % niet condenserend
Geluidsdrukniveau	81 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	10 ... 50 °C
Nominale last bij maximale dynamiek	6 kg
Soort bevestiging	met bevestigingskit met instelkit met sleufmoeren
Materiaal - opmerking	RoHS conform