


CAN-Interface SPC200-COM-CAN

Artikelnummer: 194017

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Configuratietoetsing	EDS-bestand
Typische stroomopname invoeging	50 mA
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Productgewicht	80 g
Maximaal adresvolume uitgangen	8 byte
Maximaal adresvolume ingangen	8 byte
Adresseringsbereik van de veldbusinterface	0 ... 63
Uitvoering veldbusinterface	galvanische scheiding Layer 1 volgens ISO/DIS 11898 Standaard highspeed tot 1 Mbit Layer 2 volgens CAN-specificatie V2.0 Device Net Release 2.0 Productcode: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Elektrische aansluiting veldbusinterface	Klemlijst 5-polig volgens CIA DR-303-1
Inbouwplaats	vanaf 3 opwaarts