


# insteekschroefkoppeling CQ-1-28H

Artikelnummer: 194589

FESTO

voor een hoog debiet.



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde   |
|--|--|
| Nominale diameter                          | 23 mm  |
| Soort dichting op de inschroeftap          | Dichtingsring  |
| Inbouwpositie                              | willekeurig  |
| Aantal stuks per verpakking                | 1  |
| Constructieve opbouw                       | Duw-trekprincipe (push/pull)                           |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik        | -0,95 ... 7 bar  |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk           | -0,95 ... 10 bar                                       |
| Bedrijfsmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]                |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium    | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 2 - matige corrosieweerstand                           |
| LABS-conformiteit                          | VDMA24364-zone III                                     |
| Omgevingstemperatuur                       | -25 ... 70 °C  |
| Nominaal aandraaimoment                    | 62,5 Nm  |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment | ± 20 %   |
| Productgewicht                             | 200 g  |
| Pneumatische aansluiting 1                 | Uitwendige schroefdraad G1                             |
| Pneumatische aansluiting 2                 | Insteekhuls CQ-28                                      |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                        | Messing  |
| Materiaal losring                          | POM  |
| Materiaal slangklemsegment                 | hooggelegeerd staal roestvrij                          |