

# filterregelventiel LFRS-3/8-D-7-MIDI-A

Artikelnummer: 194750

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met afsluitbare regelkop met manometer, voor nominale druk 7 bar, voor ongeoliede lucht.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Midi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftrap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,2 bar
normaal nominaal debiet	3.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	1.140 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC