

filterregelventiel LFRS-3/4-D-7-MIDI

Artikelnummer: 194772

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met afsluitbare regelkop met manometer, voor nominale druk 7 bar, voor ongeoliede lucht.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Midi |
| Reeks | D |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met geïntegreerd slot |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar met manometer |
| Max. hoeveelheid condensaat | 43 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| drukindicator | met manometer |
| Werkdruk | 1 ... 16 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 7 bar |
| Max. drukhysteresis | 0,2 bar |
| normaal nominaal debiet | 4.000 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1.140 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Gespuitsgiet zink |
| Materiaal schaal | PC |