


Verzorgingseenheid FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI

Artikelnummer: 194977

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, S-serie, met vergrendelbare regelknop.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Reservoirbescherming	Metalen beschermkap
Drukaanduiding	G1/4" voorbereid
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Ingangsdruk 1	1 ... 16 bar
Max. drukhysteresis	0,4 bar
Normaal nominaal debiet	4.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2.600 g
Soort bevestiging	in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitgiet zink
Materiaal - informatie bokaal	PC