

# verzorgingseenheid LFRS-1/4-D-MINI-KD

Artikelnummer: 195028



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

met vergrendelbare regelkop en manometer, voor nominale druk 12 bar, voor ongeoliede lucht.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Inschakelventiel Filterregelbaar met manometer Veiligheidsventiel
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	3 ... 16 bar
Drukregelbereik	2,5 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,15 bar
normaal nominaal debiet	730 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:~:] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.000 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC