



Verzorgingseenheden (combinatie) LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KD-A

Artikelnummer: 195183

FESTO

met vergrendelbare regelknop en manometer, voor nominale druk 12 bar, voor ongeoliede lucht.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Inschakelventiel Filterregelaar met manometer Veiligheidsventiel
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Reservoirbescherming	Metalen beschermkap
Drukaanduiding	met manometer
Drukregelbereik	2,5 ... 12 bar
Ingangsdruk 1	3 ... 12 bar
Normaal nominaal debiet	3.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	3.540 g
Soort bevestiging	naar keuze: in-line-installatie met accessoires
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal - informatie bokaal	PC