


l-opsteeknippelschroefkoppeling LCN-M5-PK-2

Artikelnummer: 19523

FESTO

zwaaibaar, met dichtingsring.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	1,3 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 3 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Staal Gespuitsgiet zink