


scharnierkop CRSGS-M10X1,25

Artikelnummer: 195582

FESTO

met zeskantmoer, voor sferisch zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8139.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M10x1,25
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	87 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal buitenring	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal binnenring	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	hooggelegeerd staal