

scharnierkop CRSGS-M20X1,5

Artikelnummer: 195585

FESTO

met zeskantmoer, voor sferisch zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8139.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M20x1,5
Gebaseerd op norm	ISO 12240-4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	464 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal buitenring	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal binnenring	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	hooggelegeerd staal