


pneumatische aansluiting CPX-GP-03-4,0

Artikelnummer: 195738

FESTO

verbindt de ventieleilanden VIMP/VIFB Midi/Maxi met de modulaire elektrische terminal CPX.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Interface ventieleilanden	Type 03, MIDI/MAXI
Diagnose	- Onderspanning ventielen
Max. aantal ventielplaatsen	26 bij monostabiele ventielen
LED displays	- 1 groepsdiagnose - kanaalstatus op ventielen
Parametrisatie	Failsafe per kanaal Forcen per kanaal Idle Mode per kanaal Monitoring module
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per ventieluitgang
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 15 mA (stroomtoevoer elektronica) Typ. 15 mA (stroomtoevoer elektronica)
Maximale stroomtoevoer per kanaal	0,2 A
Maximale reststroom per module	4 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
potentieelscheiding kanaal - interne bus	Ja, voor extra stroomvoorziening
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	390 g
Elektrische sturing	Veldbus
Informatie materiaal deksel	Staal
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium