

# Precisiedebietregelaar met terugslag GRXA-M5-QS-3-D

Artikelnummer: 195806

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met QS-koppeling.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 1	QS-3
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	100 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	60 ... 100 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	145 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	150 ... 170 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandrainmoment	1,5 Nm
Productgewicht	16 g
Materiaal - informatie draadplug	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink gechromateerd