

Duoleiding (kunststof) PU-2-DUO-BS

Artikelnummer: 19581

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.
De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	3,2 mm
Debietrelevante buigradius	13 mm
Binnendiameter	2,3 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Toelating	TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,01 kg/m
Kleur	blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie slang	TPE-U(PU)