

Precisiedebietregelaar met terugslag GRXA-1/8-QS-4-D

Artikelnummer: 195810

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met QS-koppeling.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	160 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	120 ... 190 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	250 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	270 ... 300 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	5 Nm
Productgewicht	26 g
Materiaal - informatie draadplug	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink gechromateerd