


verbindingkabel KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

Artikelnummer: 196066

FESTO

voor snelschakelventielen



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	LED
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Aandraaimoment	0,25 Nm
Productgewicht	170 g
Elektrische aansluiting	Haakse contactdoos / kabel vierkant / open einde 2-polig / 2-aderig
Kabelmontage	2x0,25
Kabeldiameter	3,4 mm
Kabellengte	10 m
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Informatie materiaal insteekcontact	brons