


# Magneetventiel MHP2-M1H-3/2G-QS-4

Artikelnummer: 196126

FESTO

Beschikbaar tot 2007



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	10 mm
Normaal nominaal debiet	100 l/min
Pneumatische werkaansluiting	QS-4
Bedrijfsspanning	24V DC
Werkdruk	-0,9 ... 8 bar
Constructieve opbouw	drukontlastend klepventiel
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Nominale diameter	2 mm
Rastermaat	14 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	niet-vergrendelbaar
Soort sturing	direct
Stroomrichting	reversibel met beperking
Werkdruk omkeerbaar	-0,9 ... 0 bar
Maximale schakelfrequentie	130 Hz
Schakeltijd uit	3,5 ms
Schakeltijd in	7 ms
Inschakelduur	100%
Spoelkarakteristieken	24V DC: 2,88W
Toegepast spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Productgewicht	60 g
Elektrische aansluiting	2-polig Stekker
Soort bevestiging	op PR-rail
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	HNBR NBR
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitgiet zink gecoat
Materiaalinfo schroeven	Staal verzinkt