

vloeistofafscheider CQA-28

Artikelnummer: 196984

FESTO

voor het afscheiden van water



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Nominale diameter | 20 mm |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 7 bar |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Mediumtemperatuur | -25 ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 70 °C |
| Productgewicht | 18 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Insteekhuls CQ-28 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Insteekhuls CQ-28 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Messing |