


AS-i-module ASI-EVA-4E-M12-5POL

Artikelnummer: 197069

FESTO

AS-interface voor 4 sensoringangen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning DC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Max. aantal ingangen	4
Restfrequentie AS-interface	20 mVss
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Productgewicht	200 g
Merklijn ingangen	volgens IEC 1131-2, type 02
Schakellogica ingangen	PNP (plus-schakelend)
Soort bevestiging	met doorgangsboring