


# aansluitblok MHP1-PR8-3-PI-PCB

Artikelnummer: 197245

FESTO

voor printplatenmontage van halfmofventielen MHP1-....-PI



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	8
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 3	M5
Materiaal aansluitplaat	aluminumlegering