


batterijblok MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB

Artikelnummer: 197251

FESTO

voor de printplaatmontage van aansluitplaatventielen MHA1-...-PI



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Max. aantal ventielplaatsen | 10 |
| Werkdruk | 0 ... 8 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 40 °C |
| Bevestigingstype ventiel | met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting 1 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 2 | M3 |
| Pneumatische aansluiting 3 | M5 |
| Materiaal aansluitplaat | aluminumlegering |