



Tandemcilinder

ADVUT-25x2- -P-A-S6

Artikelnummer: 197281

FESTO

voor contactloze detectie, lasbestendige uitvoering.
 Bij dit product kan de flensbevestiging FUA-... slechts aan de zijde van het afsluitdeksel gemonteerd worden. De moer voor de zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.
 Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Abbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 150 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	S6: warmtebestendige dichtingen max. 150 °C
Werkdruk	1,1 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	0 ... 120 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	247 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	542 N
Soort bevestiging	naar keuze: met accessoires met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	FPM
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal