

lagerblok CRLMC-100

Artikelnummer: 197325

FESTO

voor CRHD



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Productgewicht	722 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	elektrolytisch gepolijst hooggelegeerd staal
Materiaal lager	Kunststof