

ventieleiland MH1

Artikelnummer: 197334

FESTO

met miniatuurventielen.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel 3/2 gesloten monostabiel 3/2 open monostabiel
Ventielgrootte	10 mm
Max. normale nominaal debiet	10 l/min bij 10 mm
Werkdruk	-0,9 ... 8 bar
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
Afdeling voor uitgifte van certificaten	UL MH19482
Nominale diameter	0,9 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Constructieve opbouw	Zitventiel met veerretour
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	direct
Signaalstatus display	LED
geschikt voor vacuüm	ja
Nominale bedrijfsspanning AC	24 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V 5 V 12 V
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 40 °C
Beschermingsgraad	IP40 IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Elektrische sturing	Individuele aansluiting Multipool
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Soort bediening	elektrisch
Max. aantal ventielplaatsen	24
Ventieleilandmontage	vast raster