


zwaai aandrijving DRQD-40- -


Artikelnummer: 197373
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-20 /+ 6 deg
Zwaaihoek	360 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar YSRJ: Schokdemper, harde merklijn, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Max. aantal tussenposities	1
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Flensas Flensasdoorvoering tapas
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	c T4 X
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	c 120°C X
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	25 ... 32,2 Nm
Toelaatbaar massastraagheidsmoment	0,02 ... 0,7 kgm ²
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal aandrijfjas	Affineerstaal
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	aluminumlegering glad geanodiseerd