



parallelgrijper HGPM-12-EO-G8

Artikelnummer: 197566

FESTO

Micro, met klemflens.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Slag per grijpklaauw	3 mm
Max. vervangnauwkeurigheid	0,2 mm
Rotatiesymmetrie	0,15 mm
Herhaalnauwkeurigheid grijper	≤ 0,05 mm
Aantal grijpklaauwen	2
Aandrijvingstype	pneumatisch
Werking	enkelwerkend open
Grijperfunctie	parallel
Grijpkrachtbeveiliging	zonder
Constructieve opbouw	Hellend vlak
Positiedetectie	zonder
Totale grijpkracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen	27 N
Werkdruk	4 ... 8 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	11 ms
Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3,7 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Grijpkracht per grijpklaauw bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) sluiten	13,5 N
Max. kracht op grijpklaauw Fz statisch	30 N
Max. moment op grijpklaauw Mx statisch	0,5 Nm
Max. moment op grijpklaauw My statisch	0,5 Nm
Max. moment op grijpklaauw Mz statisch	0,5 Nm
Productgewicht	41 g
Soort bevestiging	geklemd
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekkap	POM
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal grijperklaauwen	hooggelegeerd staal