



smoorventiel met terugslagklep GRLA-M5-QS-3-RS-D

Artikelnummer: 197576

FESTO

met kartelschroef en contraoer.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-3
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	100 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	60 ... 100 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	145 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	150 ... 170 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	0,8 Nm
Productgewicht	14 g
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaai aansluiting	Gespuitgiet zink gechromateerd