

spiraal-kunststofleiding PUN-6X1-S-2-BL

Artikelnummer: 197591

FESTO

zeer flexibel, in hoge mate hydrolysebestendig.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werklengte	2 m
Buitendiameter	6 mm
Bloklengte	0,518 m
Binnendiameter	4 mm
Wikkeldiameter	46 mm
Aantal krommingen	52
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Productgewicht	110 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 6 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)