

spiraal-kunststofleiding PUN-4X0,75-S-1,5-SW

Artikelnummer: 197604

FESTO

zeer flexibel, in hoge mate hydrolysebestendig.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werklengte	1,5 m
Buitendiameter	4 mm
Bloklengte	0,384 m
Binnendiameter	2,6 mm
Wikkeldiameter	25 mm
Aantal krommingen	70
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Productgewicht	42 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 4 mm Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)