


Ventieleiland CDVI5.0

Artikelnummer: 197648

FESTO

Ventieleiland CDVI, Clean Design.



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	3/2 gesloten monostabiel 3/2 open/gesloten monostabiel 3/2 open monostabiel 2/2 open monostabiel 2/2 gesloten monostabiel 5/3 gesloten 5/3 ontucht 5/3 belucht 5/2 bistabiel 2x3/2 gesloten monostabiel 2x3/2 open monostabiel 5/2 monostabiel
Ventielgrootte	24 mm
Max. normale nominaal debiet	650 l/min bij 24 mm
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Toelating	C-Tick
Gebaseerd op norm	ISO 14159 EN 1672-2
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Elektrische sturing	Multipool Veldbus
Schakelpositie-indicator	LED
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Soort bediening	elektrisch
Elektrisch I/O-systeem	ja
Type eiland	15
Max. aantal ventielplaatsen	16
Ventieleilandmontage	modulair