


minisledes SLT-16-30-A-CC-B

Artikelnummer: 197895

FESTO

met precieze, hoogbelastbare kogelgeleiding en schokdempers.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	30 mm
Regelbaar eindpositiebereik/lengte	5 mm
Zuigerdiameter	16 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	CC: schokdemper aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Juk-kinematica
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Herhaalnauwkeurigheid	0,02 mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	2 Nm
Dempingslengte	5 mm
Max. kracht Fy	530 N
Max. kracht Fz	530 N
Max moment Mx	4,2 Nm
Max moment My	4,2 Nm
Max moment Mz	3 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	207 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	242 N
Te verplaatsen massa	617 g
Productgewicht	598 g
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	HNBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij