


axiaalkit EAMM-A-P3-28D-40P

Artikelnummer: 1982886

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	0,2 Nm
Productgewicht	60 g
Interface code, actuator	P3-28D
Interface code, motor in	40P
Interface code, koppelingsbehuizing	28D
Materiaal - opmerking	RoHS conform