



stuurleiding NEBC-S1H15-E-5.0-N-LE15

Artikelnummer: 2052918

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|----------------------------------|
| Volgens norm | DIN 47100 |
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Stekker |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Sub-D |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 15 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 15 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | 2x schroeven 4-40 UNC-2A |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 15 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 15 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 30 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Kabellengte | 5 m |
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrups |
| Buigradius, vaste bekabeling | ≥ 33 mm |
| Kabeldiameter | 6,6 mm |
| Kabelmontage | 18x0,14 |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,14 mm ² |
| Draadeindes | Kabelschoen |
| Beschermingsgraad | IP50 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -30 ... 80 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | grijs |