


# verdeelblok FR-8-1/8

Artikelnummer: 2077

FESTO

voor aftakken van perslucht.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	8,6 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	12,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	135 g
Aantal uitgangen	8
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium