


draaiverdeler GF-1/4

Artikelnummer: 2094

FESTO

met een stijve persluchtvoeding en vier roterende uitgangen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Nominale diameter | 11,5 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Max. toerental | 300 1/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Inwendige schroefdraad G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |