


# draaiverdeler GF-3/8

Artikelnummer: 2095

FESTO

met een stijve persluchtvoeding en vier roterende uitgangen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	15 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Max. toerental	300 1/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform