



debietregelaar GRO-1/4

Artikelnummer: 2109

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inline-installatie
normaal nominaal debiet in smoorrichting	350 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	80 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Staal verzinkt