


# luchtkussenplaat ATBT-100-250

Artikelnummer: 2109869

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Lagerlengte	250 mm
Inbouwpositie	horizontaal
Soort bevestiging	met sleufmoeren
Pneumatische aansluiting	G1/4
Werkdruk	$\leq 2$ bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	10 ... 50 °C
Mediumtemperatuur	10 ... 50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Productgewicht volgens lengte	3,6 kg/m
Shore-hardheid	D 80 +/-5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Max. oppervlaktebelasting in werking	400 kg/m <sup>2</sup>
Herhaalnauwkeurigheid van de vlieghoogte	$\pm 10$ $\mu$ m
Vlakheid, afgesteld	60 $\mu$ m
Vlakheid, gespannen	110 $\mu$ m