

luchtkussenplaat ATBT-100-500

Artikelnummer: 2109871

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Lagerlengte	500 mm
Inbouwpositie	horizontaal
Soort bevestiging	met sleufmoeren
Pneumatische aansluiting	G1/4
Werkdruk	≤ 2 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	10 ... 50 °C
Mediumtemperatuur	10 ... 50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Productgewicht volgens lengte	3,6 kg/m
Shore-hardheid	D 80 +/-5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Max. oppervlaktebelasting in werking	400 kg/m ²
Herhaalnauwkeurigheid van de vlieghoogte	±10 µm
Vlakheid, afgesteld	60 µm
Vlakheid, gespannen	110 µm