


# luchtkussenplaat ATBT-100-1500

Artikelnummer: 2109872

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                  | Waarde                                    |
|--|---|
| Grootte                                  | 100                                       |
| Lagerlengte                              | 1.500 mm                                  |
| Inbouwpositie                            | horizontaal                               |
| Soort bevestiging                        | met sleufmoeren                           |
| Pneumatische aansluiting                 | G1/4                                      |
| Werkdruk                                 | $\leq 2$ bar                              |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium  | Geoliede werking niet mogelijk            |
| Omgevingstemperatuur                     | 10 ... 50 °C                              |
| Mediumtemperatuur                        | 10 ... 50 °C                              |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2   |
| Productgewicht volgens lengte            | 3,6 kg/m                                  |
| Shore-hardheid                           | D 80 +/-5                                 |
| Materiaal - opmerking                    | RoHS conform                              |
| Max. oppervlaktebelasting in werking     | 400 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Herhaalnauwkeurigheid van de vlieghoogte | $\pm 10$ $\mu$ m                          |
| Vlakheid, afgesteld                      | 60 $\mu$ m                                |
| Vlakheid, gespannen                      | 110 $\mu$ m                               |