

wartelmoer MCK-PK-9-KU

Artikelnummer: 211293

FESTO

Polymeeruitvoering.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Inwendige schroefdraad M16x1
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 ... 145 psi
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor koppelingsstekker binnendiameter 9 mm met moer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform