


# parallelkit EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

Artikelnummer: 2154009

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,01 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	610 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	40P
Materiaal - opmerking	RoHS conform