


axiaalkit EAMM-A-D60-80P-S1

Artikelnummer: 2218564

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	1.040 g
Interface code, actuator	D60A D60B
Interface code, motor in	80P
Materiaal - opmerking	RoHS conform