


axiaalkit EAMM-A-R38-60P

Artikelnummer: 2224996

★ Kernprogramma

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	4,4 Nm
Productgewicht	350 g
Interface code, actuator	R38
Interface code, motor in	60P
Materiaal - opmerking	RoHS conform