

flexopneuslang P-6-BL

Artikelnummer: 2231
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	13 mm
Debietrelevante buigradius	45 mm
Binnendiameter	6 mm
Min. buigradius	20 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,144 kg/m
Pneumatische aansluiting	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 68 +/- 5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal slang	NBR