


voedingseenheid

CACN-3A-7-10

Artikelnummer: 2247684
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	125 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	157 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	1-fasig
Ingangsstroom	5,1 - 2,3 A
Nominale uitgangsspanning DC	48 V
Nominale uitgangsstroom	10 A
Ingangsspanningsbereik AC	100 ... 240 V
Netuitvaloverbrugging	50 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	2.800 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	RoHS conform