


axiaalkit EAMM-A-S62-60G-G2

Artikelnummer: 2297649

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	1.110 g
Interface code, actuator	S62
Interface code, motor in	60G
Materiaal - opmerking	RoHS conform