



# stuurleiding NEBC-S1H15-E-1.0-N-LE15

Artikelnummer: 2307459  
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	DIN 47100
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	15
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	15
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroeven 4-40 UNC-2A
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	15
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	15
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Kabellengte	1 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 33 mm
Kabeldiameter	6,6 mm
Kabelmontage	18x0,14
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm <sup>2</sup>
Draadeindes	Kabelschoen
Beschermingsgraad	IP50
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-30 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	grijs