



# stoterventiel VS-3-1/8

Artikelnummer: 2334

FESTO

voorgestuurd, onbediend gesloten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	146 ... 154 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0,35 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3,5 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	3,5 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Opmerking bij geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1/jaar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	3 N
Productgewicht	110 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd